

Balit

Kraftreiniger mit Salmiak

Anwendungsbereiche:

balit Kraftreiniger ist ein vielseitig einsetzbarer, flüssiger Reiniger für nahezu alle abwaschbaren harten Oberflächen wie Fußböden, Fliesen, Kacheln, Badewannen, Toiletten und andere Flächen aus Keramik, Steinzeug, Emaille, Kunststoff, Metall usw. Für unversiegelte Holzböden oder andere feuchtigkeitsempfindliche Flächen ist balit Kraftreiniger nicht geeignet.

Dosierung:

Für die laufende Unterhaltsreinigung werden 80 mL balit Kraftreiniger zu 10 L kaltem oder warmem Wasser dosiert. Nach der Reinigung werden die Flächen mit klarem Wasser gut nachgespült. Bei hartnäckigen Flecken wie Absatzspuren, Öl, Fett oder Teer kann balit Kraftreiniger unverdünnt verrieben und anschließend gut nachgespült werden.

Für eine Grundreinigung wird 1 L balit Kraftreiniger auf 10 L mit kaltem oder warmem Wasser verdünnt und die Flächen damit behandelt. Nach kurzer Einwirkzeit abschrubben und Schmutz aufnehmen, anschließend mit klarem Wasser gründlich nachspülen.

Nach der Grundreinigung wird als Schutz vor Wiederschmutzung das Auftragen eines Pflegemittels z.B. Blitz Glanz auf die trockenen Böden empfohlen.

Eigenschaften:

balit Kraftreiniger zeichnet sich durch eine angenehm frische Duftnote aus. Die ergiebige Formulierung bewirkt eine große Lösekraft für hartnäckigen Schmutz. Die Reinigungswirkung wird durch den alkalischen pH-Wert zusätzlich unterstützt. Die im balit Kraftreiniger enthaltenen Tenside sind biologisch leicht abbaubar.

Physikalisch-Chemische Daten:

Aussehen:	weiße bis beige, trübe Flüssigkeit
Geruch:	frisch, salmiakartig
pH-Wert im Lieferzustand:	pH 10 – pH 11
pH-Wert 1%ig:	ca. pH 10
Dyn. Viskosität (20° C):	70 mPas – 150 mPas
Dichte (20° C):	1,02 g/mL – 1,03 g/mL

Hinweise auf besondere Gefahren und Sicherheitsratschläge:

Gefahr!

Enthält Natriumalkylbenzolsulfonat. Verursacht schwere Augenschäden. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. Behälter nur völlig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen.

Inhaltsstoffe:

Unter 5 % amphotere Tenside, unter 5% anionische Tenside, unter 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe (Benzyl salicylate, Butylphenyl methylpropional)

Gebindegrößen:

3400500	5 L Kanister
3400000	10 L Kanister

Zusätzliche Hinweise:

- Kein Publikumsprodukt. Nur für die gewerbliche Anwendung!

Produktinformation

- Lagerung und Transport nur aufrecht stehend im Originalgebinde zulässig.
Lagerung: kein direktes Sonnenlicht, frostfrei, kühl bis max.35°C
- Nie mit anderen Produkten mischen!
- Nicht in andere, nicht dafür vorgesehene Behälter, z.B. Flaschen umfüllen!
- Farbschwankungen des Produktes sind rohstoff- und lagerbedingt, aber kein Qualitätsmangel.
- Bei bestimmungsgemäßer Verwendung ist das Produkt für die Verwendung im Lebensmittelbereich geeignet.

Die Informationen entsprechen unseren Erfahrungen und unserem Kenntnisstand. Eine Verbindlichkeit bzw. entsprechende Ansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sollte der Verwender die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Produkt immer an unauffälliger Stelle prüfen. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorherigen Datenblätter für dieses Produkt ihre Gültigkeit.